

臭氧的强大氧化力

最多可对 50m² 空间

除菌、消臭、杀灭病毒!!

臭氧除菌消臭净化器
MXAP-AE400



存在于自然界，净化空气的臭氧。

臭氧除菌消臭净化器“MXAP-AE400”利用臭氧所具有的强大氧化力，从细菌、病毒、异味的源头进行分解。因应各种空间大小、备有3种臭氧产生模式以供选择。另外，AUTO模式会利用异味传感器感知使用空间内的异味，自动控制臭氧发生量，营造舒适空间。为医疗、护理机构、酒店、办公室、医院等的候诊室等各种人员密集的空间营造舒适空间。




病房、护理室



卫生间、污物处理室



诊室



污物堆放处



食品加工



吸烟室



鲜鱼店




宠物医院、宠物美容室、饲养室




饮食店、烹饪设施、食堂的厨房等

■什么是臭氧?

臭氧的分子式为O₃，这意味着它是由氧(O₂)制成的。臭氧极不稳定且反应性极强。它很容易与其他物质发生反应而还原为氧。它与微生物和致臭物质发生反应，以实现杀菌和消臭作用。




■由第三方机构实施的实证测试效果



- 对于杀菌效果，由（一般财团法人）北里环境科学中心在25m³密闭空间内对其进行了效果确认。
- 对于杀灭病毒效果，由（一般财团法人）日本食品分析中心在25m³密闭空间内对其进行了效果确认。
- 对于消臭效果，由生活科学研究所（株）在22m³密闭空间内对其进行了效果确认。
- 并非在实际使用空间中的实证效果。另外，并不保证对所有的细菌、病毒、异味都有效果。

■操作面板及模式



自动停止功能

当拆下前面板及翻倒时停止运行

瞬间停止支持功能

从停电恢复供电时，自动重新开始运行

自动熄灯功能

显示部的LED自动变暗

清洁提醒功能

提醒清洁时间

手动模式

根据3档的应用空间生成臭氧风

加速模式

需快速消臭时使用

AUTO模式

可根据使用空间的异味水平自动适当调节

儿童锁功能

可将操作按钮锁定

■主要规格

| | |
|------|------------------------------|
| 型号 | MXAP-AE400 |
| JAN码 | 4902580793715 |
| 电源 | 专用电源适配器 AC100~240V 50Hz/60Hz |
| 外形尺寸 | 宽340×深110×高370mm (不含突起部) |
| 重量 | 本体 约3.8kg (不含专用电源适配器) |

| | |
|---------|--|
| 使用温度范围 | 0~40℃ (无结露) |
| 臭氧发生量 | 最大10mg/h |
| 推荐适用范围 | 模式1: 约16m ² AUTO模式: 16~50m ² 模式2: 约33m ² 模式3: 约50m ² |
| 包装中随附部件 | 专用电源适配器、使用说明书 (附保修单) |

- 使用效果因温度、湿度等使用环境及使用时间、使用空间而异。
- 家中有婴幼儿或是饲养有小动物的家庭中，请注意本产品的放置场所和使用环境。
- 请勿将面部靠近至臭氧出风口的30cm以内的地方。
- 易锈金属、天然橡胶等一旦接触臭氧则容易发生老化，请予以注意。

- 记载的内容是截至2020年2月的内容。
- 所记载的名称、标志、服务商标是麦克赛尔或其他公司的注册商标或是商标。
- 所刊载的照片、插图可能会与实物有所不同。
- 产品规格及外观有可能会未经预告而发生变更。



安全注意事项

为保证使用安全，使用前请务必仔细阅读使用说明书。

联系方式

麦克赛尔株式会社 客户咨询中心

访问Maxell

搜索

邮政编码151-8527 东京都涩谷区原代木町30-13

TEL: (0570) 783-137 (咨询电话) FAX: (0570) 025-710 (咨询电话)

受理时间: 9:30~12:00 / 13:00~17:00 (双休日、节假日及本公司休息日除外)

<http://www.maxell.co.jp>

■麦克赛尔产品经销店



为了保护地球环境，本商品目录用植物油油墨印制。

麦克赛尔臭氧除菌消臭净化器 MXAP-AE400 商品目录 LQ011-2002 2020年2月制作